

2曲入りで便利
良く売れてます

メロディ発生器 MII

メロディ発生器を高出力化、聞き取り易く
メロディ切替機能付きで2曲搭載しました。

行き先の分からない心線をメロディー音により探し出す
心線対照器であり、特にジャンパー撤去作業に力を発揮します。

特徴

空き線・生き線（未使用回線）のどちらでも使用でき、高出力（当社比100倍）で聞き取り易い
メロディーを2曲搭載していて、スイッチ操作により切替が可能です（2組同時確認）
メロディー音で確認するため、他信号と聞き間違いがありません
MDF及びPBXどこでも使用出来ます
操作は簡単です

外観




- 構成品
- ・ 本体
 - ・ 006P乾電池
 - ・ 取扱説明書

W: 44mm
H: 90mm
D: 24mm

写真はイメージです。
予告無く、変更する場合があります

使用例



クリスタル
イヤホン
プレスト等
でモニタ
します



新商品

メロディ発生器 MIP



直接モジュラージャック
に接続可能です

モジュラープラグを追加しました!!

オプション

クリップ付モジュラー



メロディ発生器のクリップに
接続します

モジュラージャック
に接続します

機能

メロディーのモニターは、クリスタルイヤホン及びプレストで行います
空き心線を対照する場合は電源スイッチをONにして本機を接続します
生き心線（未使用回線）を対照する場合は電源スイッチをOFFにして本機を接続します
内部電源は006P（9V）1個使用します（通常使用で1ヶ月）